

Piastra di strozzatura GRO-ZP-3-ISO

Codice prodotto: 119674

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Portata nominale standard	1500 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Tipo di montaggio	Con foro passante