



# Elettrovalvola JMUH-5/2-D-2C-VI

Codice prodotto: 120359

FESTO

per unità di valvole

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Larghezza d'ingombro	54 mm
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Costruzione	Valvola a spola
Riposizionamento	Molla meccanica
Diametro nominale	13,5 mm
Principio di tenuta	A inserto
Azionatore manuale	monostabile
Tipo di comando	diretta
Direzione di flusso	reversibile
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 50 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 50 µm
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco pneumatico 1	Sottobase misura 2 a norme ISO 5599-2
Attacco pneumatico 2	Sottobase misura 2 a norme ISO 5599-2
Attacco pneumatico 3	Sottobase
Attacco pneumatico 4	Sottobase misura 2 a norme ISO 5599-2
Attacco pneumatico 5	Sottobase