

silenziatore AMTE-M-H-G38

Codice prodotto: 1206624

★ Core product range

FESTO

Per ridurre la rumorosità degli attacchi di scarico di impianti pneumatici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	1.545 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	92 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	17 g
Attacco pneumatico	G3/8
Materiale inserto silenziatore	Bronzo
Materiale perno filettato	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS