


# kit parallelo EAMM-U-86-S48-87A-177

Codice prodotto: 1217604

★ Core product range

Adatto per attuatori elettrici.

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	86
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	175 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,25 Nm
Coppia trasferibile	9,5 Nm
Peso	3.270 g
Codice interfaccia, attuatore	S48
Codice interfaccia, motore in	87A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS