



silenziatore AMTC-P-PC10

Codice prodotto: 1224460

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	58 dB(A)
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	2 g
Attacco pneumatico	Cartridge 10 mm
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale perno filettato	PE
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS