


# Sottobase VABS-C8-12XB-QX-DB

Codice prodotto: 1236028

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	24 mm
Numero max di posti valvola	1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0.48 Nm...0.72 Nm
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	1.3 Nm
Peso prodotto	30 g
Attacco del servopilotaggio 12/14	Predisposto per la cartuccia
Collegamento pneumatico, porta 1	Preparato per cartuccia
Collegamento pneumatico, porta 3	Predisposto per la cartuccia
Collegamento pneumatico, attacco 5	Predisposto per la cartuccia
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Rinforzato con PA