


Giunto KSE-40-66-D16-D20

Codice prodotto: 123848

FESTO

per DGE



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	16 mm
Diametro alloggiamento 2	20 mm
Dimensioni	40
Posizione di montaggio	qualsiasi
Max. numero di giri	6.500 1/min
Momento d'inerzia di massa	42,3 kgmm ²
Momento torcente trasmissibile	17 Nm
Peso	139 g
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS