

blocchetto di collegamento VABM-C8-12E-G14-14-PT-L

Codice prodotto: 1247980

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	12 mm
Numero max. posti valvola	14
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,6 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	1.040 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Leghe di alluminio per lavorazione plastica