


Blocchetto di collegamento VABM-C8-12E-G14-32-PT-L

Codice prodotto: 1247986

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	12 mm
Numero max di posti valvola	32
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0,6 Nm
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	5 Nm
Peso prodotto	1982 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Collegamento pneumatico, attacco 5	G1/4