



Valvola pneumatica VLHE-3-3/8

Codice prodotto: 12909

FESTO

Normalmente chiusa,
valvola di inserimento per aumento graduale della pressione,
singolarmente o in combinazione con le unità di manutenzione della
serie S.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	A otturatore
Principio di tenuta	Non metallica
Funzione di scarico	Strozzabile
Azionatore manuale	Monostabile
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	2.100 l/min
Tempo di commutazione, disazionamento	19,5 ms
Tempo di commutazione azionamento	8,5 ms
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 3	G3/8
Diametro nominale	9 mm