



# Valvola unidirezionale HGL-1/8

Codice prodotto: 12938

FESTO

con anello di tenuta OL.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno bloccabile
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Tipo fissaggio	filettata
Portata nominale normale	260 l/min
Pressione di esercizio	0,4 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata filtrata Aria compressa essiccata, filtrata e lubrificata
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Posizione di montaggio	a piacere
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Max. coppia di serraggio	12 Nm
Attacco aria di pilotaggio 21	G1/8
Informazioni sul materiale dei perni filettati	Alluminio
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	NBR