

Connettore angolare SIE-WD-TR

Codice prodotto: 12956

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo di montaggio	Tramite ghiera
Peso prodotto	13 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina angolato/morsetto a vite M12x1
Codifica connettore maschio	A
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Diametro cavo ammesso	4 mm...6 mm
Sezione del conduttore	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Trasparente
Materiale ghiera	PA
Materiale guarnizioni	CR FPM
Materiale del contatto elettrico	Ottone Rivestito in bronzo bianco