


connettore QS-B-12-10

Codice prodotto: 130968
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 8,2 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Peso | 22 g |
| Attacco pneumatico 1 | per tubo con diametro esterno 12 mm |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo diametro esterno 12 mm |
| Colore dell'anello di smontaggio | Blu |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo | PBT |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio | POM |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo | NBR |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |