

# pinza a soffietto DHEB-22-E-U-E-P

Codice prodotto: 1320836

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	22
Corsa del soffietto	12 mm
Diametro min. del pezzo da stringere	24 mm
Diametro max. del pezzo da stringere	31,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto in chiusura
Funzione pinza	Adattivo
Costruzione	Membrana a contrazione Movimento guidato
Guida	Guida base
Rilevamento posizione	Senza
Pressione d'esercizio	5 ... 8 bar
Pressione di riposizionamento	< 1 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	≤ 4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Intervallo medio per la sostituzione del soffietto	0,5 Mio SP
Valore indicativo del carico utile	0,32 kg
Peso	50 g
Fissaggio	Con filetto maschio Con controdado A scelta:
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffietto	EPDM
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata