


Kit assiale EAMM-A-D32-55A-S1

Codice prodotto: 1322180

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Coppia trasmissibile | 6.5 Nm |
| Peso prodotto | 260 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D32A D32B |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 55A |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |