


Kit assiale EAMM-A-D32-57A-S1

Codice prodotto: 1322181

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia trasmissibile	6.5 Nm
Peso prodotto	270 g
Codice interfaccia, attuatore	D32A D32B
Codice interfaccia, ingresso motore	57A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)