


cartuccia QSPLLK10-4

Codice prodotto: 132603

FESTO

Con attacco a innesto, a L lungo.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | Mini |
| Diametro nominale | 2,3 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | O-ring |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma | Forma a L, lunga |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 145 psi |
| Classificazione marittima | vedi certificato |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Peso | 2,4 g |
| Fissaggio | Perno di fissaggio |
| Attacco pneumatico 1 | Cartridge 10 mm |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo con diametro esterno 4 mm |
| Colore dell'anello di smontaggio | Blu |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PA rinforzato |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |