

tubo in plastica PAN-V0-10X1,25-BL

Codice prodotto: 132907

FESTO

Ignifugo



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Diametro esterno per raccordo filettato a innesto | 10 mm |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 56 mm |
| Diametro interno | 7,5 mm |
| Raggio min. di curvatura | 34 mm |
| Caratteristiche tubo | Suitable for energy chains |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 3 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 43,5 psi |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi |
| Indicazione sulla pressione d'esercizio | Olio minerale: max 0,3 MPa a max 90 °C Acqua: max 0,3 MPa a max 90 °C |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Prova antincendio materiale | UL94 V-0 (involucro) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -30 ... 90 °C |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,088 kg/m |
| Attacco pneumatico | Per attacco a innesto, filetto maschio 10 mm |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale tubo flessibile | Poliammide 12 PVC-P |