


Modulo di bloccaggio EV-20/120-5

Codice prodotto: 13292

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Superficie di serraggio	20x120
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.6 MPa 29 psi...87 psi
Pressione di lavoro	2 bar...6 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine
Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C
Peso prodotto	190 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M5
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)