

# raccordo a innesto a L NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10

Codice prodotto: 133069

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore   |
|---|--|
| Taglia  | Standard   |
| Diametro nominale                                   | 6,9 mm   |
| Forma   | Forma a L, raccordo a innesto rapido supplementare longitudinale |
| Dimensioni contenitore                              | 10   |
| Costruzione   | Principio Push-Pull  |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar   |
| Fluido d'esercizio                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]                    |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio  | E' possibile l'impiego con aria lubrificata                      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC            | 4 - stress da corrosione molto elevato                           |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-Zona III   |
| Sicurezza alimentare                                | vedere le informazioni avanzate sul materiale                    |
| Temperatura ambiente                                | -20 ... 60 °C  |
| Peso  | 26 g   |
| Fissaggio   | Esagono esterno CH22   |
| Attacco pneumatico 1                                | Filetto maschio R3/8   |
| Attacco pneumatico 2                                | per tubo con diametro esterno 12 mm                              |
| Avvertenza sul materiale                            | Conforme a RoHS  |
| Materiale del corpo                                 | PP   |
| Materiale fascette stringitubo                      | Acciaio inossidabile fortemente legato                           |