


reostato di frenatura CACR-KL2-67-W1800

Codice prodotto: 1336617

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	600
Posizione di montaggio	Libera convezione Verticale
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 380 V	10.800 Ws
Potenza impulsiva reostato di frenatura con 780 V	10.800 Ws
Potenza a 35% della durata di inserimento e 20° C	1.800 W
Potenza nominale, reostato di frenatura	720 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 380 V	720 W
Potenza nominale reostato di frenatura con 780 V	720 W
Valore resistenza	67 Ohm
Omologazione	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	4.000 g
Fissaggio	Con foro passante Con accessori A scelta:
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS