


albero

EAMB-24-9-15X21-16X20

Codice prodotto: 1344642

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	15 mm
Diametro alloggiamento 2	16 mm
Taglia	80
Lunghezza nominale	21 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	3,1 kgmm ²
Coppia trasferibile	29 Nm
Peso	72 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS