

Bussola di bloccaggio EAMH-110-14-C34-P

Codice prodotto: 1354104

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	110
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	35.8 kgmm ²
Peso prodotto	267 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)