


valvola a tasto K/O-3-PK-3

Codice prodotto: 13793

FESTO

Con attacco a nipplo spinato per tubo diam. nom. 3. Azionamento mediante tasto. A seconda degli attacchi, la funzione è normalmente aperta o normalmente chiusa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, aperta/chiusa, monostabile
Portata nominale normale	80 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Costruzione	Sede pistone
Diametro nominale	2,5 mm
Tipo di comando	diretto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento con posizione di riposo chiusa	24 N
Forza di azionamento con posizione di riposo aperta	17 N
Peso	20 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 2	PK-3
Attacco pneumatico 3	PK-3
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Plastica