


# ventosa VAS-75-1/4-PUR-B

Codice prodotto: 1396096

FESTO

Anello di tenuta incluso nella fornitura.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	3,5 mm
Diametro nominale	4 mm
Diametro ventosa	75 mm
Volume aspirazione	18,3 cm <sup>3</sup>
Diametro efficace di aspirazione	67,4 mm
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, piatta
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	250 N
Peso	77 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	G1/4
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Pressofusione di zinco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	PUR