


# Commander FSSC-12

Codice prodotto: 13985

FESTO

Unità di comando pneumatica per Quickstepper, con comando manuale per un azionamento rapido e sicuro.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2009.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2,5 mm
Costruzione	Sequenziatore addizionale
Segnale di conferma per pressione di disazionamento	$\leq 0,5$ bar
Segnale di conferma per pressione di azionamento	$\geq 1,5$ bar
Pressione di esercizio	2 ... 6 bar
Portata nominale normale	60 l/min
Lunghezza minima impulso di conferma	50 ms
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 5 $\mu$ m
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Peso	450 g
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	ABS