


sottobase singola NAS-1/2-NPT-3A

Codice prodotto: 13995

FESTO

In linea con la norma ISO 5599-1, attacco laterale.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	35,5 mm
Pressione d'esercizio	16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 2	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 4	NPT1/2-14