


kit di piastre terminali NEV-3DA/DB-NPT

Codice prodotto: 13997

FESTO

Per il montaggio in batteria di sottobasi accoppiabili a norma.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	190 mm
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Fissaggio valvola	Avvitabile
Attacco pneumatico 1	NPT1-11 1/2
Attacco pneumatico 3	NPT1-11 1/2
Attacco pneumatico 5	NPT1-11 1/2