



# generatore di vuoto VAD-1/8

Codice prodotto: 14015

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, ugello Laval	0,8 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica dell'eiettore	Alto vuoto
Costruzione	Forma a T
Pressione d'esercizio Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Vuoto max.	80 %
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco per il vuoto	G1/8
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso