


kit parallelo EAMM-U-110-D80-100A-120-S1

Codice prodotto: 1433650

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|-----------------------|
| Taglia | 110 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Numero di giri max. | 5.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 799 kgmm ² |
| Coppia di azionamento a vuoto | 0,3 Nm |
| Coppia trasferibile | 25 Nm |
| Peso | 5.140 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D80B |
| Codice interfaccia, motore in | 100A |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |