


Kit parallelo EAMM-U-145-D80-140A-188-S1

Codice prodotto: 1433709

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	145
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	4000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	2270 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	2 Nm
Coppia trasmissibile	50 Nm
Peso prodotto	12100 g
Codice interfaccia, attuatore	D80B
Codice interfaccia, ingresso motore	140A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)