


giunto
EAMC-42-50-10-12
Codice prodotto: 1455666

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|------------------------|
| Diametro alloggiamento 1 | 10 mm |
| Diametro alloggiamento 2 | 12 mm |
| Taglia | 42 |
| Lunghezza nominale | 50 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 6.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 34,8 kgmm ² |
| Coppia trasferibile | 17 Nm |
| Peso | 145 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |