


Unità di aspirazione VAS-10-M5-PUR-B

Codice prodotto: 1469698

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	1.1 mm
Dimensione nominale	2 mm
Diametro ventosa	10 mm
Volume ventosa	0.12 cm ³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, piatto
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0.07 MPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	4 N
Peso prodotto	4 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	M5
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del perno a vite	Ottone
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	PUR