


# distributore a innesto FCN-3-PK-6

Codice prodotto: 14770

FESTO

Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,9 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 8 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco