



Freno idraulico YDR-25-40

Codice prodotto: 14902

FESTO

Costruzione cilindrica.

Se l'ammortizzatore viene compresso per un breve periodo (30 s o meno), impiegherà circa 0,4 secondi per ritornare nella posizione normale. Se viene compresso più a lungo, fino a 6 ore, il tempo di ritorno in posizione potrebbe raggiungere 1 secondo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	25
Corsa	40 mm
Ammortizzazione	regolabile Curva caratteristica costante
Tempo di reset breve	0,4 s
Tempo di reset lungo	1 s
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Max. assorbimento di energia per corsa	160 J
Max. assorbimento di energia per ora	88.000 J
Max. energia residua	0,8 J
Peso	900 g
Tipo fissaggio	con controdamo
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio zincato