

# Attuatore oscillante DRQ-100- -180-PPVJ-A

Codice prodotto: 150193  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Variante con angolo di oscillazione selezionabile da 91 a 179 gradi.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Angolo di decelerazione	52 deg
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati	-8 /+ 8 deg
Angolo di oscillazione	180 deg
Ammortizzazione	PPVJ: ammortizzazione pneumatica, regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	0,6 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	150 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,2 kgm <sup>2</sup>
Peso	33.000 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/2
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)