

temporizzatore PZVT-30-SEC

Codice prodotto: 150238

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Contatore meccanico con attuatore pneumatico
Pressione di disazionamento	$\leq 0,1$ bar
Pressione d'esercizio	2 ... 6 bar
Pressione di azionamento	$\geq 1,6$ bar
Portata nominale normale	50 l/min
Tempo di ritardo regolabile	2 ... 30 s
Precisione di regolazione	$\pm 0,6$ s
Durata pausa per riposizionamento	≥ 200 ms
Precisione di ripetizione, impostazione tempo	$\pm 0,3$ s
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP54 Con calotta di protezione e telaio frontale A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	45 g
Fissaggio	Montaggio a pannello
Attacco pneumatico	Filetto femmina M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	ABS