

# Attuatore oscillante DRQ-63- -90-PPV-A

Codice prodotto: 150248  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Variante con angolo di oscillazione selezionabile da 0 a 89 gradi.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Angolo di decelerazione	65 deg
Angolo di oscillazione	90 deg
Tolleranza delle posizioni terminali	4 deg
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	1,5 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	37 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,04 kgm <sup>2</sup>
Peso	8.650 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G3/8
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)