


# unità di guida FENG-40-400-KF

Codice prodotto: 150291

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



## Foglio dati

| Caratteristica              | Valore                       |
|-----------------------------|------------------------------|
| Taglia                      | 40                           |
| Corsa                       | 400 mm                       |
| Posizione di montaggio      | Qualsiasi                    |
| Guida                       | Guida a ricircolo di sfere   |
| Costruzione                 | Guida                        |
| Conformità PWIS             | VDMA24364-B2-L               |
| Temperatura ambiente        | -20 ... 80 °C                |
| Forza $F_y$ max.            | 1.000 N                      |
| Forza max. $F_y$ statica    | 1.260 N                      |
| Forza $F_z$ max.            | 1.000 N                      |
| Forza max. $F_z$ statica    | 1.260 N                      |
| Momento $M_x$ max.          | 44 Nm                        |
| Momento statico $M_x$ max.  | 55 Nm                        |
| Momento $M_y$ max.          | 52 Nm                        |
| Momento statico $M_y$ max.  | 65 Nm                        |
| Momento $M_z$ max.          | 52 Nm                        |
| Momento statico $M_z$ max.  | 65 Nm                        |
| Forza di spostamento        | 15 N                         |
| Peso                        | 3.650 g                      |
| Fissaggio                   | Con filetto femmina          |
| Avvertenza sul materiale    | Conforme a RoHS              |
| Materiale elemento di guida | Acciaio temprato             |
| Materiale del corpo         | Lega di alluminio anodizzato |
| Materiale piastra a giogo   | Lega di alluminio anodizzato |