



sensore di finecorsa SIEN-M5B-PO-K-L

Codice prodotto: 150374

FESTO

Induttivo, con distanza di commutazione normale.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Distanza di commutazione nominale	0,8 mm
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Precisione di ripetizione in condizioni costanti	0,01 mm
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto n.c.
Frequenza di commutazione max.	5.000 Hz
Corrente di uscita max.	200 mA
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	a 3 fili Cavo
Lunghezza cavo	2,5 m
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Taglia	M5x0,5
Coppia di serraggio	1,5 Nm
Montaggio	A scomparsa
Peso	33,6 g
Materiale del corpo	PA Acciaio inossidabile fortemente legato
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Grado di protezione	IP67
Resistenza alle scariche elettriche	1 kV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di imbrattamento	3