



# modulo di bloccaggio EV-32-5

Codice prodotto: 150685

FESTO

Con funzione di richiamo



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Superficie di bloccaggio	Ø 32
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio Mpa	≤ 0,6 MPa
Pressione d'esercizio	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso	34 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M3
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)