


Regolatore di portata GRLO-M5-B

Codice prodotto: 151181

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Collegamento pneumatico, porta 2	M5
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard in direzione del regolatore di flusso	95 l/min
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Dimensione nominale	2 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Portata standard in direzione del regolatore di flusso 6 -> 0	169 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	1.5 Nm
Peso prodotto	11 g

Caratteristica	Valore
Materiale del perno a vite	Ottone Ottone nichelato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone
Materiale raccordo orientabile	Zinco pressofuso