

Regolatore di portata unidirezionale GR-1/8-B

Codice prodotto: 151215

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo di portata unidirezionale
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Una delle due: Fissaggio pannello frontale Con foro passante
Portata nominale standard in direzione del regolatore di flusso	210 l/min
Portata nominale standard in direzione bloccata	180 l/min...275 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posizione di montaggio	Opzionale
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...60 °C
Dimensione nominale	3 mm
Peso prodotto	31 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

Caratteristica	Valore
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale manicotto	POM
Materiale vite di regolazione	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Lega di alluminio battuto