



valvola di aspirazione ISV-M5

Codice prodotto: 151217

FESTO

Per il mantenimento del vuoto quando, in un gruppo di ventose, una o più ventose non sono occupate.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M5
Idoneità impulso di espulsione	≤ 8 MPa
Efficienza dell'impulso di espulsione	8 bar
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Portata di aspirazione necessaria a -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	4 g
Fissaggio	Avvitabile
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Materiale filtro	Bronzo sinterizzato
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato