


Flangia oscillante SNGL-100

Codice prodotto: 151532
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per i cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LSNG, LSNSG.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	767 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazione sui materiali, fissaggio	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, supporto	Plastica
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato