



# Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-NPT-RS-B

Codice prodotto: 151542

FESTO

per lo strozzamento dello scarico, con attacco orientabile.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



## Foglio dati

| Caratteristica          | Valore   |
|-------------------------|--|
| Funzione valvola        | Regolatore di portata unidirezionale, in scarico   |
| Attacco pneumatico 1    | NPT1/8-27  |
| Attacco pneumatico 2    | NPT1/8-27  |
| Elemento di regolazione | Vite a testa zigrinata   |
| Tipo fissaggio          | filettata  |
| Pressione di esercizio  | 0,3 ... 10 bar   |
| Temperatura ambiente    | -10 ... 60 °C  |
| Fluido di esercizio     | Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm<br>Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm |
| Temperatura del fluido  | -10 ... 60 °C  |