



# regolatore di portata unidirezionale GRLA-3/8-NPT-B

Codice prodotto: 151555

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata unidirezionale dello scarico
Attacco pneumatico 1	3/8 NPT
Attacco pneumatico 2	3/8 NPT
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,3 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite cava	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale vite di regolazione	Ottone
Materiale dado	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale attacco orientabile	Pressofusione di zinco