



Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-10-UNF-RS-B

Codice prodotto: 151579

FESTO

per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione
Attacco pneumatico 1	UNF10-32
Attacco pneumatico 2	UNF10-32
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Tipo fissaggio	filettata
Pressione di esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C