


Cilindro a norme DNG-4"-8"-PPV-A

Codice prodotto: 151636

FESTO

a norme ISO 15552, NF E 49 003.1 e UNI 10 290, per rilevamento senza contatto, con deceleratori di finecorsa regolabili su entrambi i lati.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	203,2 mm
Diametro pistone	100 mm
Filettatura stelo	UNF3/4-16
Ammortizzazione	Deceleratori pneumatici regolabili su entrambi i lati (PPV)
Conforme alla norma	ISO 6431 VDMA 24562
Estremità dello stelo	Filettatura esterna
Pressione di esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	36 mm
Forza teorica a 6 bar, ritorno	4.418 N
Forza teorica a 6 bar, avanzamento	4.712 N
Attacco pneumatico	M10