


connettore con cavo KMEB-1-230AC-5

Codice prodotto: 151691

FESTO

Precabato, per valvole MEBH, MOEBH e magneti N2.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	230 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina, EN 175301-803, Forma C
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Angolare
Connessione elettrica 1, avvertenza sull'uscita cavo	90°
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	3
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	3
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Resistenza alle scariche elettriche	4 kV
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Standard
Diametro cavo	5,2 mm
Composizione cavo	3x0,5
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PA66-GF30
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale contatti a innesto	Lega di rame placcato argento